

**Mahr****Digital innermikrometer med datautgång, mätområde: 150-175****Beställningsdata**

Ordernummer	428930 150-175
GTIN	4059192010874
Artikelklass	43A

**Beskrivning****Utförande:**

Enkel och direkt avläsning via kontrastrik digitaldisplay. Omgående klar för mätning tack vare Reference-systemet. REFERENCE mätsystemet sparar och behåller det inställda nolläget, även efter att ha startats om. Lock-funktionen förhindrar mätfel genom oavsiktligt tryck på manöverknappar. Omkoppling mellan relativ- och absolutmätning. Anslutningsgänga för enkelt byte av mät huvuden. Självcentrerande mät huvud, från 12 mm med mätbackar av hårdmetall. Från 40 mm mät huvud av aluminium för att spara vikt. **Från 12 mm för mätning till hålets botten.**

**Funktion:**

IP52: Skydd mot snett infallande vatten (droppvatten) med upp till 15° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

**leveransinnehåll:**

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

**Specialtillbehör:**

Förlängare nr 428950, datakabel nr 498940, inställningsringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

standardmät djup	132 mm
mät djup med förlängning	282 mm
mått a	0,5 mm
mät område	150 - 175 mm

felgräns	0,007 mm
avläsning	0,001 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
IP-skyddsklass	IP 52
Energiförsörjning	Batteridreven
Norm	DIN 863
omkopplingsbar avläsning	mm / tum
datautgång	Digimatic-gränssnitt
datautgång	RS232C-gränssnitt
datautgång	USB-gränssnitt
Mätvärdesminne	MAHR Reference-Lock-system
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200

## Tillbehör

Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ R2	498940 R2
Sändare Typ S4E	498966 S4E
Anslutningskabelsimplex med dataknapp Typ USB2	498940 USB2
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Anslutningskabel simplex med dataknapp Typ D2	498940 D2