



Innermikrometer, mätområde: 50-63mm



Beställningsdata

Ordernummer	428990 50-63
GTIN	4045197608000
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM). Lackerad stomme.

leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	62 mm
mått a	1 mm
standardmät djup	117 mm
mätområde	50 - 63 mm
mät djup med förlängning	267 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

Tillbehör

förlängningsstång Typ 50-100	428993 50-100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55