



## Innermikrometer, mätområde: 6-8mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428990 6-8
GTIN	4045197276315
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförkromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM).

#### leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

#### Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

### Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	154 mm
standardmät djup	54 mm
mät område	6 - 8 mm
mått a	1,5 mm
inställningsring-Ø	6 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 7 mm	484030 7
förlängningsstång Typ 6-12	428993 6-12
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 8 mm	484030 8