



Innermikrometersats, mätområde: 12-20mm



Beställningsdata

Ordernummer	428991 12-20
GTIN	4045197276377
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Mattfömkromade delar för avläsning och manövrering (från Ø 12 mätbackar av hårdmetall).
Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 i HM).

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428990, inställningsringar (för justering) och förlängare.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	16 mm
mätområde	12 - 20 mm
antal inställningsringar	1
antal mikrometrar	2
felgräns	0,005 / 0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
Innermikrometer mätområde 16-20 mm	428990 16-20
Innermikrometer mätområde 12-16 mm	428990 12-16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
förlängningsstång Typ 12-20	428993 12-20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18