

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 10-12mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 10-12
GTIN	4946368517179
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mått a	2 mm
standardmät djup	57 mm
mätområde	10 - 12 mm
Mättrummans \emptyset	17 mm
mät djup med förlängning	157 mm
totallängd	106 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,001 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 10 mm	484030 10
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12
Förlängare för innermikrometer Typ 1/100	429010 1/100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 11 mm	484030 11