

**Universell nedåtdragande back fix, För typ: 125****Beställningsdata**

Ordernummer	361380 125
GTIN	4250364401999
Artikelklass	34A

Beskrivning**Användningsdata:**

Nedhållning med slipade fjäderblad för råa och bearbetade spännytor. Klick-snabbytessystem för montering av klicklister. Mycket exakt fastspänning för parallell- resp. vinkelnoggrann bearbetning.

Spännytorna efterlämnar i stort sett inga synliga avtryck.

leveransinnehåll:

Inklusive fjäderblad.

backbredd b: 124,4 mm

c: 24 mm

c₁: 34 mm

backhöjd h: 39,5 mm

Höjd h₁: 20 mm

backlängd l: 92 mm

Teknisk beskrivning

c	24 mm
För typ	125
backhöjd h	39,5 mm
passar färgkod	LC-Garant
passar färgkod	LC

passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan 2
passar färgkod	Titan
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
Längd l_1	43 mm
c_1	34 mm
backlängd l	92 mm
backbredd b	124,4 mm
Höjd h_1	20 mm
Längd l_2	8,8 mm
Produktslag	Skruvstycke, back