




Lamellblock (separat) (omagnetiskt), Typ: 2



Beställningsdata

Ordernummer	380820 2
GTIN	4045197310972
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- Stål-/mässingsfog.
- Längs- och tvärpodelning. Plan eller med prisma.
- Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
- Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
- Höjdtolerans $\pm 0,5$ mm.

Användningsdata:

- Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
- Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

Teknisk beskrivning

vikt	0,5 kg
Bredd	45 mm
Längd	72 mm
höjd	22 mm
Polriktning	Q
Utförande	jämn

Produktslag

Lamellblock