



## Innermikrometer, mätområde: 62-75mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428990 62-75
GTIN	4045197608017
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Avläsnings- och manöverorgan mattförokromade (från Ø 12 HM-mätbackar). Självcenterande mät huvud med 3 mätbackar (från Ø 12 HM). Lackerad stomme.

#### leveransinnehåll:

Inklusive inställningsring (för justering) och förlängare.

#### Specialtillbehör:

Förlängare nr 428993, inställningsringar nr 484030.

### Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	267 mm
standardmät djup	117 mm
mått a	1 mm
inställningsring-Ø	62 mm
mät område	62 - 75 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 100R mm	022500 100R
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200R mm	022510 200R

## Tillbehör

förlängningsstång Typ 50-100	428993 50-100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70