



Innermikrometersats, mätområde: 20-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	428991 20-50
GTIN	4045197276384
Artikelklass	42B

Beskrivning

Utförande:

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering (från \varnothing 12 mätbackar av hårdmetall).
Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från \varnothing 12 i HM).

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428990, inställningsringar (för justering) och förlängare.

Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
inställningsring- \varnothing	25 / 40 mm
antal mikrometrar	4
mätområde	20 - 50 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm

Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Innermikrometer mätområde 30-40 mm	428990 30-40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
Innermikrometer mätområde 20-25 mm	428990 20-25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
Innermikrometer mätområde 40-50 mm	428990 40-50
Innermikrometer mätområde 25-30 mm	428990 25-30
förlängningsstång Typ 20-30	428993 20-30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22