

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 12-16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 12-16
GTIN	4946368517674
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

Mättrummans Ø	23 mm
totallängd	127 mm
mätdjup med förlängning	230 mm
mätområde	12 - 16 mm
mått a	2,6 mm
standardmätdjup	80 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15
Förlängare för innermikrometer Typ 2/150	429010 2/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 16 mm	484030 16
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 13 mm	484030 13
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 12 mm	484030 12