



## Stegback fix, För typ: 125



### Beställningsdata

|              |               |
|--------------|---------------|
| Ordernummer  | 361420 125    |
| GTIN         | 4250364401111 |
| Artikelklass | 34A           |

### Beskrivning

#### Utförande:

Fast back.

Storlek 90, 125 och 160 med **klick-snabbytessystem**, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125. Gänga för montering av högtrycksbackar pådim 125 och 160.

#### Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.

Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

#### Material:

Härdat stål, slipade ytor.

#### Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

#### leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar. 1 stegback.

### Teknisk beskrivning

|              |         |
|--------------|---------|
| Längd $l_1$  | 43 mm   |
| backhöjd $h$ | 39,5 mm |
| Höjd $h_1$   | 20 mm   |

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| passar färgkod | LC                |
| passar färgkod | LC-GARANT         |
| passar färgkod | TC                |
| passar färgkod | Titan             |
| passar färgkod | HiPo              |
| passar färgkod | Titan2/TitanSense |
| passar färgkod | LCV125G           |
| passar färgkod | NC8               |
| passar färgkod | HOLEX NC          |
| För typ        | 125               |
| backbredd b    | 124,4 mm          |
| backlängd l    | 92 mm             |
| Produktslag    | Skruvstycksbackar |