


Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 100-125mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|----------------|
| Ordernummer | 429000 100-125 |
| GTIN | 4946368517773 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

| | |
|--------------------------|---------------|
| mät djup med förlängning | 297 mm |
| mätområde | 100 - 125 mm |
| totallängd | 249 mm |
| standardmät djup | 147 mm |
| mått a | 19,6 mm |
| Mättrummans \emptyset | 23 mm |
| felgräns | 0,01 mm |
| avläsning | 0,005 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| Mätteknik | analog |

| | |
|-------------|--------------------------|
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | B6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

| | |
|--|------------|
| DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm | 022500 200 |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 100 mm | 484030 100 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 125 mm | 484030 125 |
| InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 110 mm | 484030 110 |
| Förlängare för innermikrometer Typ 4/150 | 429010 4/150 |