



Avmagnetiseringsenhet, Polplattlängd: 250mm



Beställningsdata

Ordernummer	380861 250
GTIN	2050001717641
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- **Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 W.Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 VA.**
- **För kontinuerlig drift.**

Användningsdata:

Avmagnetiseringsenheterna är lämpliga för användning i mätlaboratorier, verkstäder och produktionsmiljö. De avmagnetiserar lagringar, stansverktyg, matriser och liknande på ett mycket effektivt sätt.

Teknisk beskrivning

Polplattlängd	250 mm
Bredd	180 mm
vikt	11 kg
höjd	87 mm
inträngningsdjup	50 mm
polplattornas bredd	150 mm
effektförbrukning	920 W
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC)	++
Energiförsörjning	Nätdriven

kapslingsklass	IP 20
Inkopplingstid	100 %
Produktslag	Avmagnetiseringsinstrument