

**Lamellblock (separat) (omagnetiskt), Typ: 3****Beställningsdata**

Ordernummer	380820 3
GTIN	4045197310989
Artikelklass	33S

Beskrivning**Utförande:**

- Stål-/mässingsfog.
- Längs- och tvärpodelning. Plan eller med prisma.
- Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
- Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
- Höjdtolerans $\pm 0,5$ mm.

Användningsdata:

- Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
- Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

Teknisk beskrivning

Längd	75 mm
vikt	0,7 kg
Bredd	60 mm
höjd	30 mm
Polriktning	längsgående
Utförande	jämn

Produktslag

Lamellblock