



## Innermikrometersats, mätområde: 50-100mm



### Beställningsdata

Ordernummer	428991 50-100
GTIN	4045197327994
Artikelklass	42B

### Beskrivning

#### Utförande:

Mattförokromade delar för avläsning och manövrering (från  $\varnothing$  12 mätbackar av hårdmetall).  
Självcentrerande mät huvud med 3 mätbackar (från  $\varnothing$  12 i HM).

#### leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 428990, inställningsringar (för justering) och förlängare.

### Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
antal mikrometrar	4
mätområde	50 - 100 mm
inställningsring- $\varnothing$	62 / 87 mm
felgräns	0,007 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 95 mm	484030 95
förlängningsstång Typ 50-100	428993 50-100
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Innermikrometer mätområde 62-75 mm	428990 62-75
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
Innermikrometer mätområde 75-88 mm	428990 75-88
Innermikrometer mätområde 50-63 mm	428990 50-63
Innermikrometer mätområde 87-100 mm	428990 87-100