



## Avmagnetiseringsenhet, Polplattlängd: 280mm



### Beställningsdata

Ordernummer	380861 280
GTIN	2050001717658
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

- **Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 W.Strömförsörjning 230 V/50 Hz, kapslingsklass IP20, effekt max. 920 VA.**
- **För kontinuerlig drift.**

#### Användningsdata:

Avmagnetiseringsenheterna är lämpliga för användning i mätlaboratorier, verkstäder och produktionsmiljö. De avmagnetiserar lagringar, stansverktyg, matriser och liknande på ett mycket effektivt sätt.

### Teknisk beskrivning

höjd	87 mm
inträngningsdjup	50 mm
Bredd	266 mm
Polplattlängd	280 mm
vikt	18 kg
polplattornas bredd	220 mm
effektförbrukning	920 W
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC)	++
Energiförsörjning	Nätdriven

kapslingsklass	IP 20
Inkopplingstid	100 %
Produktslag	Avmagnetiseringsinstrument