



Stegback fix, För typ: 160



Beställningsdata

Ordernummer	361420 160
GTIN	4250364401128
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Fast back.

Storlek 90, 125 och 160 med **klick-snabbytessystem**, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125. Gänga för montering av högtrycksbackar pådim 125 och 160.

Användningsdata:

För uppspanning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.

Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar. 1 stegback.

Teknisk beskrivning

backhöjd h	50 mm
För typ	160
passar färgkod	LC

passar färgkod	TC
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	NC8
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	HOLEX NC
backbredd b	160 mm
backlängd l	104 mm
Höjd h ₁	25 mm
Längd l ₁	54 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar