

WITTE**Rastervakuumplatta, Typ: R3****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 385030 R3 |
| GTIN | 2050001717498 |
| Artikelklass | 38L |

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar. **Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.**

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.

10 m tätningsband (Ø4 mm).

OBS!:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

Teknisk beskrivning

| | |
|-------------|-------------------|
| Längd | 600 mm |
| vikt | 20 kg |
| raster | 12,5 mm |
| Bredd | 400 mm |
| höjd | 32,5 mm |
| Produktslag | Vakuumspännplatta |

