

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 20-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 20-25
GTIN	4946368517698
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	240 mm
Mättrummans \emptyset	23 mm
mått a	2,6 mm
mätområde	20 - 25 mm
totallängd	140 mm
standardmät djup	90 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 20 mm	484030 20
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 24 mm	484030 24
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22