

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest, mätområde: 150-175mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 150-175
GTIN	4946368517797
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselved.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mått a	19,6 mm
totallängd	249 mm
Mättrummans \emptyset	23 mm
standardmät djup	147 mm
mät djup med förlängning	297 mm
mätområde	150 - 175 mm
felgräns	0,01 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 200 mm	022500 200

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 160 mm	484030 160
Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 175 mm	484030 175