



Stegback fix, För typ: 200



Beställningsdata

Ordernummer	361420 200
GTIN	4250364401135
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Fast back.

Storlek 90, 125 och 160 med **klick-snabbytessystem**, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125. Gänga för montering av högtrycksbackar pådim 125 och 160.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.

Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar. 1 stegback.

Teknisk beskrivning

backbredd b	200,4 mm
Höjd h ₁	25 mm
passar färgkod	LC

passar färgkod	TC
passar färgkod	NC8
För typ	200
Längd l ₁	54 mm
backlängd l	104 mm
backhöjd h	60 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar