

**Mitutoyo****Innermikrometer Holtest, mätområde: 25-30mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 25-30
GTIN	4946368517704
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mått a	2,6 mm
mätdjup med förlängning	240 mm
standardmätdjup	90 mm
Mättrummans $\emptyset$	23 mm
totallängd	140 mm
mätområde	25 - 30 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50
DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 25 mm	484030 25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 28 mm	484030 28
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 26 mm	484030 26