



Manuell avmagnetiseringsenhet, Typ: HD1



Beställningsdata

Ordernummer	380863 HD1
GTIN	2050001743763
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- Lätt hölje som ger enkel hantering samt 3 m kabel med stickkontakt.
- Strömförsörjning 230 V / 50 Hz, kapslingsklass IP42, effektförbrukning 220 VA.
Automatisk avstängning vid > 50 °C. Intermittensfaktor 30 %.

Användningsdata:

För avmagnetisering av ytor på större arbetsstycken. Mobil användning.

Teknisk beskrivning

inträngningsdjup	30 mm
storlek på aktiv zon	105×75 mm
vikt	1,9 kg
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC)	+
nätspänning	220 V
nätspänning	240 V

nätfrekvens	50 Hz
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Avmagnetiseringsinstrument