



Lamellblock (separat) (omagnetiskt), Typ: 6



Beställningsdata

Ordernummer	380820 6
GTIN	4045197311016
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- Stål-/mässingsfog.
- Längs- och tvärpodelning. Plan eller med prisma.
- Lameller av 1 mm mässing / 3 mm stål, limmade utan dragförankring.
- Lamellblock är inte magnetiska i sig själva.
- Höjdtolerans $\pm 0,5$ mm.

Användningsdata:

- Kan bara användas för bearbetning av oregelbundna arbetsstycken i kombination med magnetspännplattor.
- Blocken kan förses med profileringar i valfritt utförande.

Teknisk beskrivning

Bredd	62 mm
Polriktning	L
Längd	90 mm
höjd	33 mm
vikt	0,8 kg
Utförande	jämn

Produktlag

Lamellblock