

**Mitutoyo****Innermikrometer Holtest, mätområde: 30-40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429000 30-40
GTIN	4946368517711
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

**Specialtillbehör:**

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup med förlängning	248 mm
Mättrummans $\emptyset$	23 mm
mått a	3,4 mm
standardmät djup	98 mm
totallängd	140 mm
mätområde	30 - 40 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32