



Manuell avmagnetiseringsenhet, Typ: HD2



Beställningsdata

Ordernummer	380863 HD2
GTIN	2050001743770
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- Lätt hölje som ger enkel hantering samt 3 m kabel med stickkontakt.
- Strömförsörjning 230 V / 50 Hz, kapslingsklass IP42, effektförbrukning 220 VA.
Automatisk avstängning vid > 50 °C. Intermittensfaktor 30 %.

Användningsdata:

För avmagnetisering av ytor på större arbetsstycken. Mobil användning.

Teknisk beskrivning

inträngningsdjup	40 mm
storlek på aktiv zon	150×95 mm
vikt	2,2 kg
Avmagnetiserare-effektivitetsklass (DMC)	+
nätfrekvens	50 Hz
nätspänning	220 V

nätspänning	240 V
Energiförsörjning	Nätdriven
Produktslag	Avmagnetiseringsinstrument