



Vakuumpump, Typ: VP3



Beställningsdata

Ordernummer	385010 VP3
GTIN	2050001717429
Artikelklass	38L

Beskrivning

Utförande:

Vakuumpumpar (**endast för torr bearbetning**).

Användningsdata:

Försörjning av vakuumsplattor och -system.

leveransinnehåll:

2 m vakuumslang, 3/2-vägs manuell ventil med luftning, vakuummätare.

Längd: 306 mm

Bredd: 226 mm

höjd: 182 mm

sugeffekt: 16 m³/h

motorspänning: 230 V

motoreffekt: 0,55 kW

Teknisk beskrivning

vikt	18 kg
motorspänning	230 V
Längd	306 mm

sugeffekt	16 m ³ /h
motoreffekt	0,55 kW
Bredd	226 mm
höjd	182 mm
Produktslag	Vakuüm-alstrare