



Adapterback Mobil, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361600 125
GTIN	4250364400879
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Rörlig back.

Användningsdata:

- För montering av befintliga eller egentillverkade backar.
- För montering av alla högtrycksbackar nr 362390 till 362600.

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

NC8, Garant-NC, Titan.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar.

Teknisk beskrivning

backlängd l	80 mm
Längd l ₁	32 mm
backhöjd h	58 mm
Höjd h ₁	20 mm
passar färgkod	Duo Plus

passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	LC
passar färgkod	TC
passar färgkod	Titan
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	HOLEX NC
För typ	125
backbredd b	126 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar