




## Neodym magnetspännblock, Längd: 140mm



### Beställningsdata

Ordernummer	380870 140
GTIN	4045197311313
Artikelklass	33S

### Beskrivning

#### Utförande:

- Extremt stark vidhäftning tack vare specialutvecklat system.
- Stabil stomme helt i stål med till- och frånkoppling på gaveln.
- Lameller av 2 mm mässing /4 mm stål.
- Neodym-magnetsystem.

#### Användningsdata:

- för arbetsstycken som är svåra att spänna upp, t.ex. Ferrotic, kobolthaltig hårdmetall
- För gnistning och slipning.

#### OBS!:

Kan på begäran levereras med anpassning till valfritt nollpunktspännsystem på marknaden GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). **Ange särskilda önskemål vid beställning.**

### Teknisk beskrivning

magnetfälthöjd	4 mm
höjd	51 mm
Bredd	70 mm
Längd	140 mm
vikt	3 kg

nominell vidhäftningskraft	180 N/cm <sup>2</sup>
Höjdtolerans	+0,5 / -2 mm
Produktslag	Magnetspännplatta