




Neodym magnetspännblock, Längd: 200mm



Beställningsdata

Ordernummer	380870 200
GTIN	4045197311320
Artikelklass	33S

Beskrivning

Utförande:

- **Extremt stark vidhäftning tack vare specialutvecklat system.**
- **Stabil stomme helt i stål med till- och frånkoppling på gaveln.**
- **Lameller av 2 mm mässing /4 mm stål.**
- **Neodym-magnetsystem.**

Användningsdata:

- **för arbetsstycken som är svåra att spänna upp, t.ex. Ferrotic, kobolthaltig hårdmetall**
- **För gnistning och slipning.**

OBS!:

Kan på begäran levereras med anpassning till valfritt nollpunktsspännsystem på marknaden GARANT Zeroclamp (Partool, 3R, Mecatool, Erowa, etc.). **Ange särskilda önskemål vid beställning.**

Teknisk beskrivning

vikt	4,2 kg
höjd	51 mm
magnetfälthöjd	4 mm
Bredd	70 mm
Längd	200 mm

nominell vidhäftningskraft	180 N/cm ²
Höjdtolerans	+0,5 / -2 mm
Produktslag	Magnetspännplatta