



Stegback Mobil, För typ: 125



Beställningsdata

Ordernummer	361400 125
GTIN	4250364401036
Artikelklass	34A

Beskrivning

Utförande:

Rörlig back.

Storlek 90, 125 och 160 med **klick-snabbytessystem**, för nr 361440 endast i storlek 90 och 125.

Användningsdata:

För uppspänning av arbetsstycken som är förbearbetade till parallellitet. Gänga M10 och M6 för infästning av utanpåbackar med klicksnabbytessystem för klicklister och backar.

Fäste för höjdanslag på höga sidan eller låga sidan (nr 361950; 361960; 361970).

Material:

Härdat stål, slipade ytor.

Passar till:

Alla typer av TC, LC, Garant-NC, Titan och tidigare utförande NC.

leveransinnehåll:

Inklusive monteringskruvar. 1 stegback.

Teknisk beskrivning

backlängd l	70 mm
backbredd b	124,4 mm
Höjd h ₁	20 mm

passar färgkod	Duo Plus
passar färgkod	LC-GARANT
passar färgkod	LC
passar färgkod	TC
passar färgkod	HiPo
passar färgkod	Titan
passar färgkod	Titan2/TitanSense
passar färgkod	LCV125G
passar färgkod	NC8
passar färgkod	HOLEX NC
backhöjd h	39,5 mm
För typ	125
Längd l ₁	40 mm
Produktslag	Skruvstycksbackar