

WITTE**Rastervakuumplatta, Typ: R1****Beställningsdata**

Ordernummer	385030 R1
GTIN	2050001717504
Artikelklass	38L

Beskrivning**Utförande:**

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar. **Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.**

Användningsdata:

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

leveransinnehåll:

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.

10 m tätningsband (Ø4 mm).

OBS!:

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

Teknisk beskrivning

Bredd	200 mm
raster	12,5 mm
höjd	32,5 mm
Längd	300 mm
vikt	5 kg
Produktslag	Vakuumspännplatta

