

**WITTE****Rastervakuumplatta, Typ: R2****Beställningsdata**

Ordernummer	385030 R2
GTIN	2050001717481
Artikelklass	38L

**Beskrivning****Utförande:**

Höghållfast aluminium. Modulärt utökningsbart med anslutningsdelar. **Inklusive ZeroClamp-hål 12M10 stickmått 200 mm.**

**Användningsdata:**

Vakuumuppspänning av plast, glas, metaller, järnfria metaller, grafit och andra material.

**leveransinnehåll:**

1 slangnippel, 1 anslutningsdel, 7 blindpluggar, 1 uttag LW12, 2 spännjärn, vakuumslang (1 m), anslagsbrickor.

10 m tätningsband (Ø4 mm).

**OBS!:**

Vakuumspännplattor kan utökas modulärt med anslutningsdelar.

**Teknisk beskrivning**

vikt	10 kg
raster	12,5 mm
Bredd	300 mm
Längd	400 mm
höjd	32,5 mm
Produktslag	Vakuumspännplatta

