




## Polyamidbelagt stålmåttband i ram, bandlängd: 20m



### Beställningsdata

Ordernummer	464900 20
GTIN	4007368011286
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kapsel:** Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

**Ram:** Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

**Band:** Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

**Polyamidmantlat stålmåttband.** God brottsäkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. **Hög nötningshållfasthet**, väderbeständigt samt okänsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.

Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

#### OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

bandbredd	13 mm
totallängd	310 mm
ramens bredd	150 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	20 m

Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------