

Mitutoyo**Liten innermikrometer, mätområde: 2-2,5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429100 2-2,5
GTIN	4946368080468
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred. Justeringen av mät huvudet (**med 2 mätytor av hårdmetall**) sker med hjälp av **en hårdmetallbelagd** nål.

Användningsdata:

För exakt mätning av diameter och rundhet för hål.

Specialtillbehör:

kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

Mättrummans \emptyset	17 mm
mät djup	12 mm
mätområde	2 - 2,5 mm
totallängd	105 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6

Produktslag

2-punkts innermikrometer

TjänsterKalibrering3-punkts innermikrometer
maximaltmätområde 20 mm

022500 20

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt
mätområde 200 mm

022510 200