



Digitalt skjutmått ABS med mätspetsar, mätområde: 750mm



Beställningsdata

Ordernummer	415621 750
GTIN	4045197829931
Artikelklass	42A

Beskrivning

Utförande:

Digitalt skjutmått med **absolutskala**, ingen nollställning krävs. Stor, kontrastrik digitaldisplay. Elektroniken stängs av automatiskt efter 5 minuter. Skjutmättet slås på genom att det förskjuts. Mät-ytorna är finläppade. **Med robust metallhus.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 08 1560 typ CR2032.

Teknisk beskrivning

omkopplingsbar avläsning	mm / tum
avläsning	0,0005 tum
skänkellängd	150 mm
avläsning	0,01 mm
Ansats för inre mått – Ø	20 mm
Kalibrering	A1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 CR2032
Antal ingående batterier	1
Energiförsörjning	Batteridriven
Mätavvikelse E MPE	±0,07 mm
Norm	ISO 13385

Mätspetsar	ja
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Material	Rostfritt stål, INOX
Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Produktslag	Verkstadsskjutmått

Tjänster

DAkks-kalibreringSkjutmått / djupmått maximalt mätområde 1000 mm	021010 1000
KalibreringSkjutmått / djupmått maximaltmätområde 1000 mm	021000 1000

Tillbehör

Skruv till djupmåtthållare	412230
Knappceller / specialbatterier Batterityp CR2032	081560 CR2032