

**Mitutoyo****Liten innermikrometer, mätområde: 2,5-3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429100 2,5-3
GTIN	4946368080475
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred. Justeringen av mät huvudet (**med 2 mätytor av hårdmetall**) sker med hjälp av **en hårdmetallbelagd** nål.

**Användningsdata:**

För exakt mätning av diameter och rundhet för hål.

**Specialtillbehör:**

kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	2,5 - 3 mm
Mättrummans $\emptyset$	17 mm
mätdjup	12 mm
totallängd	105 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6

Produktslag	2-punkts innermikrometer
-------------	--------------------------

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
--	-----------

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
---	------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 3 mm	484030 3
--	----------