

Mitutoyo**Innermikrometer Holtest för bottenhålmätning, mätområde: 30-40mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429005 30-40
GTIN	4946368517223
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

Utförande för bottenhål. **Mätytor av härdat stål med titanbeläggning som ger hög livslängd.**

Specialtillbehör:

Förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Teknisk beskrivning

mät djup med förlängning	248 mm
mätområde	30 - 40 mm
standardmät djup	98 mm
Mättrummans \emptyset	23 mm
mått a	0,3 mm
totallängd	140 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

DAkKS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 30 mm	484030 30
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 34 mm	484030 34
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 40 mm	484030 40
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 36 mm	484030 36
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 38 mm	484030 38
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 32 mm	484030 32
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35