

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest, mätområde: 6-12mm****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 429050 6-12 |
| GTIN | 4946368517575 |
| Artikelklass | 44A |

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 429000. Förlängare 100 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| inställningsring-Ø | 8 / 10 mm |
| antal mikrometrar | 3 |
| mätområde | 6 - 12 mm |
| felgräns | 0,004 mm |
| avläsning | 0,001 mm |
| Norm | Verkstadsnorm |
| Mättrummans gradering | 1/50 mm |
| Mätteknik | analog |
| förpackning | Stabil box |
| Kalibrering | S6 |
| Produktslag | 3-punkts innermikrometer |

Tjänster

020550 6-12

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 6-12 mm

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Förlängare för innermikrometer Typ 1/100 | 429010 1/100 |
| Innermikrometer Holtest mätområde 8-10 mm | 429000 8-10 |
| Innermikrometer Holtest mätområde 6-8 mm | 429000 6-8 |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell \varnothing 11 mm | 484030 11 |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell \varnothing 7 mm | 484030 7 |
| Innermikrometer Holtest mätområde 10-12 mm | 429000 10-12 |
| Inställningsring DIN 2250 C Nominell \varnothing 9 mm | 484030 9 |