

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest, mätområde: 12-20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429050 12-20
GTIN	4946368518039
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 429000. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	16 mm
antal mikrometrar	2
mätområde	12 - 20 mm
felgräns	0,004 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box

Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 12-20 mm	020550 12-20
--	--------------

Tillbehör

Innermikrometer Holtest mätområde 12-16 mm	429000 12-16
Innermikrometer Holtest mätområde 16-20 mm	429000 16-20
Förlängare för innermikrometer Typ 2/150	429010 2/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 15 mm	484030 15