

**Mitutoyo****Liten innermikrometer, mätområde: 4-5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429100 4-5
GTIN	4946368080499
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred. Justeringen av mät huvudet (**med 2 mätytor av hårdmetall**) sker med hjälp av **en hårdmetallbelagd** nål.

**Användningsdata:**

För exakt mätning av diameter och rundhet för hål.

**Specialtillbehör:**

kontrollringar nr 484030.

**Teknisk beskrivning**

mät djup	22 mm
mät område	4 - 5 mm
totallängd	115 mm
Mättrummans $\emptyset$	17 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6

Produktslag	2-punkts innermikrometer
-------------	--------------------------

## Tjänster

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
--	------------

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
---	-----------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 4 mm	484030 4
--	----------

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
--	----------