

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest, mätområde: 20-50mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429050 20-50
GTIN	4946368518046
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 429000. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

antal mikrometrar	4
mätområde	20 - 50 mm
inställningsring-Ø	25 / 40 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Innermikrometer Holtest mätområde 40-50 mm	429000 40-50
Innermikrometer Holtest mätområde 30-40 mm	429000 30-40
Innermikrometer Holtest mätområde 25-30 mm	429000 25-30
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Innermikrometer Holtest mätområde 20-25 mm	429000 20-25
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22