



Polyamidbelagt stålååttband i kapsel, bandlångd: 20m



Beställningsdata

Ordernummer	463100 20
GTIN	4007368074847
Artikelklass	46M

Beskrivning

Utförande:

Kapsel: Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

Ram: Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

Band: Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

Polyamidmantlat stålååttband. God brottsåkerhet och flexibilitet. Knäckhållfast fjäderbandstål. **Hög nötningshållfasthet**, väderbeståndigt samt okånsligt för många kemikalier och oljor. Med genomgående mm-delning.

OBS!:

Utförande med långd 100 m eller med tumindelning eller skalnollåge typ B / C på förfrågan.

Teknisk beskrivning

kapselns långd	175 mm
kapselns bredd	145 mm
bandbredd	13 mm
kapselns höjd	32 mm
skalans nollåge, typ	A

bandlängd	20 m
Norm	EG II
Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------