



## Vitt stålmåttband i ram, bandlängd: 30m



### Beställningsdata

Ordernummer	464500 30
GTIN	4007368002987
Artikelklass	46M

### Beskrivning

#### Utförande:

**Kapsel:** Slitstark plastkapsel med mjuk yta. Utrymme för vevarm och dragring i kapseln. Kan byggas om för vänsterhänta.

**Ram:** Lättmetallram med kullagrad snabbblindning och fällbar vev.

**Band:** Patenterad bandstart, **Flextop-beslag**. Bandhölje av transparent, mycket flexibel plast, vilket förhindrar att bandet bryts sönder vid startpunkten.

**Vitt stålmåttband.** Härdat band, fosfatskikt som korrosionsskydd med slitstark konsthartsbeläggning. Hög avläsbarhet. Med genomgående mm-delning. Storlek 20 och 30 i rak ram, storlek 50 i V-ram.

#### OBS!:

Utförande med längd 100 m eller med tumindelning eller skalnolläge typ B / C på förfrågan.

### Teknisk beskrivning

totallängd	310 mm
ramens bredd	120 mm
bandbredd	13 mm
skalans nolläge, typ	A
bandlängd	30 m
Norm	EG II

Kalibrering	G1
Produktslag	Bandmått

## Tjänster

KalibreringRullmåttband maximal längd 50 m	026240 50
--	-----------