

## Mitutoyo

### Liten innermikrometer, mätområde: 5-6mm



#### Beställningsdata

Ordernummer	429100 5-6
GTIN	4946368080505
Artikelklass	44A

#### Beskrivning

##### Utförande:

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred. Justeringen av mät huvudet (**med 2 mätytor av hårdmetall**) sker med hjälp av **en hårdmetallbelagd** nål.

##### Användningsdata:

För exakt mätning av diameter och rundhet för hål.

##### Specialtillbehör:

kontrollringar nr 484030.

#### Teknisk beskrivning

total längd	115 mm
Mättrummas $\varnothing$	17 mm
mät djup	22 mm
mät område	5 - 6 mm
avläsning	0,001 mm
felgräns	0,002 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummas gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6

Produktslag	2-punkts innermikrometer
-------------	--------------------------

## Tjänster

Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 20 mm	022500 20
--	-----------

DAkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
---	------------

## Tillbehör

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 5 mm	484030 5
--	----------

InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 6 mm	484030 6
--	----------