




Stålmåttband V2A för omkrets och Ø, maximalt mätområde: 4720mm



Beställningsdata

Ordernummer	465682 4720
GTIN	2050001060600
Artikelklass	46R

Beskrivning

Utförande:

Stålmåttband **CJU** för mätning av ytteromkrets och diameter på sfäriska objekt. Fjäderstålbandet har 2 laserskalor på framsidan, en för omkrets och en för Ø. Skalstrecksavstånd 1 mm.

Nonieavläsning 0,1 mm. Skalans felgränser enligt DIN 866.

V2A-utförande av rostfritt fjäderstål.

OBS!:

Måttband C med avläsning 0,05 mm och måttband med svart beläggning på förfrågan. Stationär version av CJU på begäran.

Teknisk beskrivning

bandbredd	16 mm
mätområde för omkrets	3450 - 4720 mm
mätområde för Ø	1100 - 1500 mm
avläsning	0,1 mm
Bandstyrka	0,2 mm
Kalibrering	G2
Produktslag	Bandmått

Tjänster

KalibreringOmkretsmåttband maximal längd 6000 mm

026280 6000