

Mitutoyo**Digitalt trepunkts invändigt precisionsmätur, mätområde: 20-25mm**

Beställningsdata

Ordernummer	429250 20-25
GTIN	4946368636511
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**. Mätytor av titanbelagt härdat stål.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering noggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 dim 357.

Specialtillbehör:

Datakabel Digimatic nr 497080, förlängningar nr 429010, kontrollringar nr 484030.

Reservdel:

Reservknivhuvud nr 429252.

Teknisk beskrivning

avläsning	0,001 mm
mätområde	20 - 25 mm
standardmät djup	59 mm
mått a	0,3 mm
mät djup med förlängning	209 mm
felgräns	0,006 mm
Antal ingående batterier	1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer	081560 357
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	B6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

DAkkS-kalibrering3-punkts innermikrometer maximalt mätområde 200 mm	022510 200
Kalibrering3-punkts innermikrometer maximaltmätområde 50 mm	022500 50

Tillbehör

Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 23 mm	484030 23
Sändare Typ S1	498966 S1
Förlängare för inermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2