

Mitutoyo**Innermikrometersats Holtest, mätområde: 50-100mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429050 50-100
GTIN	4946368518053
Artikelklass	44A

Beskrivning**Utförande:**

Rostfritt, alla avläsningsdelar bländfritt förkromade. Mättrumma med kolsvart skala och känselvred.

För genomgående hål med mätytor av härdat stål.

leveransinnehåll:

Innermikrometrar nr 429000. Kontrollringar liknande nr 484030, förlängning 150 mm nr 429010.

Teknisk beskrivning

inställningsring-Ø	62 / 87 mm
antal mikrometrar	4
mätområde	50 - 100 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,005 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mättrummans gradering	1/50 mm
Mätteknik	analog

förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

Tjänster

KalibreringInnermikrometrar, sats mätområde 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Tillbehör

Förlängare för innermikrometer Typ 4/150	429010 4/150
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 80 mm	484030 80
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 90 mm	484030 90
Innermikrometer Holtest mätområde 75-88 mm	429000 75-88
Innermikrometer Holtest mätområde 50-63 mm	429000 50-63
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 55 mm	484030 55
InställningsringDIN 2250 C Nominell Ø 70 mm	484030 70
Innermikrometer Holtest mätområde 87-100 mm	429000 87-100
Innermikrometer Holtest mätområde 62-75 mm	429000 62-75