

**Mitutoyo****Digital innermikrometersats, mätområde: 12-25mm****Beställningsdata**

Ordernummer	429112 12-25
GTIN	4946368562926
Artikelklass	44A

**Beskrivning****Utförande:**

**Direkt avläsning via tydlig digitaldisplay. Säker, felfri mätning – utan nonie.**

**Mätytor och slitdelar av hårdmetall. Från strl 12–16 är mätytorna av härdat stål med titanbeläggning som ger lång livslängd.**

**Funktion:**

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringskydd.

**leveransinnehåll:**

Digitala innermikrometrar nr 429110, inställningsringar.

**Teknisk beskrivning**

mätområde	12 - 25 mm
antal inställningsringar	2
inställningsring-Ø	16 / 20 mm
antal mikrometrar	3
IP-skyddsklass	IP 65

Energiförsörjning	Batteridriven
Norm	DIN 863
datautgång	USB-gränssnitt
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätteknik	digital
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts innermikrometer

## Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 12-25 mm	020550 12-25
---	--------------

## Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 18 mm	484030 18
Anslutningskabel med dataknapp Typ D2	497445 D2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 22 mm	484030 22
Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498975
Sändare Typ S16E	498966 S16E
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 14 mm	484030 14
Anslutningskabel med dataknapp Typ D1	497445 D1
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150
Förlängare för innermikrometer Typ 2/150	429010 2/150
Anslutningskabel med dataknapp Typ USB2	497445 USB2