

Mitutoyo

Digital trepunkts invändigt precisionsmätur, sats, mätområde: 25-50mm



Beställningsdata

Ordernummer	429260 25-50
GTIN	4946368636733
Artikelklass	44A

Beskrivning

Utförande:

3-punkts innersnabbmätare Borematic för mätning av bottenhål. Klar och felfri avläsning via stor LCD-display med 11 mm sifferhöjd. **Displayen vridbar 330°**. Mätspetsarna centrerar automatiskt mikrometern i hålet och bidrar till enkel hantering. Mätspetsarna justeras utan glapp via en **kona av hårdmetall**.

Fördel:

Mycket snabb mätning med hög repetering noggrannhet genom snabbinställning och självcentrering.

Funktion:

- **Datalagringsknappen fryser mätresultatet (t.ex. i ett ofördelaktigt mätläge).**
- **Nollpunkt / absolutmått möjliggör nollställning i godtyckligt läge.**
- **Indikering av OK/kassation för enkel kontroll av toleransvärdet.**
- **Snabbinställning för snabb överbrygning av mätvägen.**

leveransinnehåll:

Digitala innermikrometrar nr 429250, kontrollringar.

Teknisk beskrivning

antal inställningsringar	2
--------------------------	---

inställningsring-Ø	30 / 40 mm
antal mät huvuden	3
mätområde	25 - 50 mm
felgräns	0,006 mm
avläsning	0,001 mm
Energiförsörjning	Batteridrivnen
Norm	Verkstadsnorm
datautgång	Digimatic-gränssnitt
Mätvärdesminne	engångsinställning av nolläge
Mätteknik	digital
Provningsprotokoll	Provningsprotokoll från tillverkaren
förpackning	Stabil box
Kalibrering	S6
Produktslag	3-punkts invändigt mätinstrument

Tjänster

Kalibrering Innermikrometrar, sats mätområde 25-50 mm	020550 25-50
---	--------------

Tillbehör

Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 27 mm	484030 27
Knappceller / specialbatterier Batterityp 357	081560 357
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 35 mm	484030 35
Sändare Typ S1	498966 S1
Anslutningskabel Typ D1	497080 D1
Anslutningskabel Typ D2	497080 D2
Inställningsring DIN 2250 C Nominell Ø 45 mm	484030 45
Anslutningskabel Typ USB2	497080 USB2
Mottagare / tangentbordsinterface USB Typ	498965
Förlängare för innermikrometer Typ 3/150	429010 3/150

Multi-mottagare / tangentbordsinterface USB Typ

498975